


3M**Hliníková lepiaca páska, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X55**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083634 50X55
GTIN	50051125853168
Trieda položky	08M

Popis

Prevedenie:

Mäkká hliníková lepiaca páska je vhodná na galvanické pokovovanie, má silný odraz tepla a svetla a je odolná voči poveternostným vplyvom a chemikáliám.

3M™ 425 je možné z veľkej časti odstrániť bez zanechania akýchkoľvek zvyškov a vďaka svojej poddajnosti sa prispôsobí zakriveným a nerovným povrchom.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Šírka	50 mm
Označenie výrobcu	425
Farba	strieborná
Dĺžka	55 m
Hrúbka	0,12 mm
Pravítko k dispozícii	nie

Lepiacca hmota	akrylát
Teplota skladovania	20 °C
Podkladový materiál	Hliník
Pevnosť v ťahu	4,9 N/mm
Druh lepiacej pásky	jednostranná
odolné voči teplotám do	-55 - 155 °C
Rozťažnosť	6 %
Zvláštnosť	tepelne vodivá
Zvláštnosť	odolné voči UV žiareniu
Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Zvláštnosť	tlmiace
Minimálna trvanlivosť	24 Mesiac
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Lepiacca sila na oceli	0,59 N/mm
Použitie	maskovanie
Použitie	utesnenie
Použitie	Obvodové frézovanie
Použitie	tienenie
Použitie	opláštenie
Druh produktu	Lepiacca páska