

Ansell**Pár rukavíc ActivArmr Hycron® 27-607, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094430 10
GTIN	10076490498808
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

Séria ActivArmr Hycron®. **Odolné rukavice** z bavlneného džerseja s nitrilovou vrstvou na náročné použitie. Vysoká odolnosť voči predmetom s ostrými hranami a abrazívnym materiálom. Pevnejšie a pružnejšie ako PVC, majú trikrát dlhšiu životnosť ako ťažké kožené rukavice. **Účinná bariéra proti masťote a oleju.** Zvlášť vhodné pre hrubé liate diely, plastové lisované diely, oceľové tyče, plechy, vysokovýkonné káble, stavebné materiály, surové drevo. S pleteným spojom a 3/4 povrchovou vrstvou pre získanie lepšej priadušnosti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Lícovanie	dobré
Veľkosť rukavíc	10
Prilnavosť na mokrom povrchu	dobré

Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Dýchacia aktivita	primerané
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
bez silikónov	áno
Pocit na dotyk	primerané
Bez DMF	nie
Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Séria	Hycron®
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	bez latexu
EN 388	4221X
Podkladový materiál	Bavlna
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia	Heavy Duty
Dĺžka	246 mm
Farba	modrá
Hmotnosť	57 g
Použitie	viacrazové
Materiál	Nitril
Druh produktu	Viacúčelové rukavice