

Garant**„5 v 1“ sústružnícke a vŕtacie nástroje 1,5×D, ľavé, Ø DC: 18mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268464 18
GTIN	4045197975225
Trieda položky	21X

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.

Valcová stopka.

Použitie:

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vŕtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**
- **Pri vŕtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Menovitý-Ø D	18 mm
Ø otvoru tolerancia D	0/+0,33 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 0903..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 34
Úžitková dĺžka L ₁	27 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Celková dĺžka L	135 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvŕtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500