

Garant**„5 v 1“ sústružnícke a vrtacie nástroje 1,5×D, ľavé, Ø DC: 26mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268464 26
GTIN	4045197975232
Trieda položky	21K

Popis

Prevedenie:

S vnútorným chladením.

Valcová stopka.

Použitie:

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vrtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

Upozornenie:

- **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**
- **Pri vrtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).**

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	39 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 1305..
Ø stopky D _s	32 mm
Menovitý-Ø D	26 mm
Ø otvoru tolerancia D	0/+0,33 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 36
Celková dĺžka L	180 mm
Séria	„5 v 1“
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč