



Trojramenný sťahovák, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880130 3
GTIN	4021176013546
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na prácu s vonkajším a vnútorným sťahovákom**).

Ramená sťahováka sa dajú na priečnom nosníku posúvať pre rôzne obrobky \varnothing . Traverza a ramená sťahováka vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele; silné vreteno s obojstranným hrotom vretena (gulôčkový a hrotový).

Použitie:

Univerzálne použiteľný na sťahovanie ložísk, kotúčov, ozubených kolies atď. Pri 880100 veľ. 5 je možné upínacie hĺbku 400 mm (normálne) prestavením ramien rozšíriť až do 700 mm.

Technický opis

Hĺbka upnutia do	200 mm
Rozsah upínania vnútri	180 - 340 mm
Výkon	10 t
Rozsah upínania zvonka	46 - 250 mm
Vonkajší šesťhran	27 mm

Maximálny ťahovací moment	250 Nm
Počet háčikov	3
Hmotnosť	9,615 kg
Druh produktu	Trojramenný ťahovák

Príslušenstvo

Náhradné ťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 3/200	880220 3/200
Náhradné ťahovacie ramená, pár Typ / hĺbka upnutia 3/200	880200 3/200
Náhradné tlakové vreteno Typ 3	880150 3
Predĺžené ťahovacie ramená (3 kusy) Typ / hĺbka upnutia 4/500	880320 4/500