

Garant**Leštiaci kotúč zrnitosť 80 (SiC), Plátok Ø × šírka: 100X20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	552012 100X20
GTIN	4045197975263
Trieda položky	51G

Popis

Prevedenie:**Elastický polyuretánový leštiaci kotúč** s brúsnym zrnom SiC.**Použitie:**

Na zlepšenie kvality povrchu, efektné brúsenie a jednoduché odihľovanie. Mäkké, pružné PU spojivo umožňuje dobré prispôsobenie tvaru obrobku.

Upozornenie:

Ďalšie rozmery a zrnitosti možno dodať na vyžiadanie.

Technický opis

maximálne otáčky	3820 min ⁻¹
Šírka kotúča	20
Ø kotúčov	100 mm
Ø otvora	25 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Druh produktu	Leštiaci kotúč

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1-2

556380 1-2