

Garant**Leštiaci kotúč zrnitosť 80 (SiC), Plátok Ø × šírka: 60X6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	552012 60X6
GTIN	4045197975256
Trieda položky	51G

Popis

Prevedenie:**Elastický polyuretánový leštiaci kotúč** s brúsnym zrnom SiC.**Použitie:**

Na zlepšenie kvality povrchu, efektné brúsenie a jednoduché odihľovanie. Mäkké, pružné PU spojivo umožňuje dobré prispôsobenie tvaru obrobku.

Upozornenie:

Ďalšie rozmery a zrnitosti možno dodať na vyžiadanie.

Technický opis

Ø kotúčov	60 mm
maximálne otáčky	6360 min ⁻¹
Šírka kotúča	6
Ø otvora	6 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Druh produktu	Leštiaci kotúč

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Úpínací trň pre malý deliaci kotúč vhodný pre Ø otvora 6

563415 6