

**Garant****Leštiaci kotúč zrnitosť 400 (SiC), Plátok Ø × šírka: 100X20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	552016 100X20
GTIN	4045197975911
Trieda položky	51G

## Popis

**Prevedenie:****Elastický polyuretánový leštiaci kotúč s brúsnym zrnom SiC.****Použitie:**

Na zlepšenie kvality povrchu, efektné brúsenie a jednoduché odihľovanie. Mäkké, pružné PU spojivo umožňuje dobré prispôsobenie tvaru obrobku.

**Upozornenie:**

Ďalšie rozmery a zrnitosti možno dodať na vyžiadanie.

## Technický opis

maximálne otáčky	3820 min <sup>-1</sup>
Ø kotúčov	100 mm
Šírka kotúča	20
Ø otvora	25 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Druh produktu	Leštiaci kotúč

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Upínací trň Počet kotúčov na upínanie 1-2

556380 1-2