



## Príklepová vŕtačka, Typ: GSB242



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Trieda položky	03B

### Popis

#### Prevedenie:

**Príklepová vŕtačka s výkonným motorom** s vysokým točivým momentom pre najnáročnejšie použitie (vrtanie, práca s vŕtacími korunkami a dierovacími pilami) aj skrutkovanie a miešanie.

- **Nová bezpečnostná rukoväť s inovatívnym uchytением a povrchom Softgrip pre bezpečné držanie stroja.**
- **Robustná kovová skriňa prevodovky pre dlhú životnosť.**
- **Mechanická spojka preťaženia proti otáčaniu pre vysokú bezpečnosť práce aj pri najnáročnejšom použití.**
- **Rýchlopínacie skľučovadlo s funkciou Auto-Lock s jednou objímkou pre rýchlu výmenu nástroja iba jednou rukou.**
- **Otočná kefová doska pre rovnakú silu pri ľavom aj pravom chode.**
- **Ø hrdla vretena 43 mm (európska norma) – použiteľná vo vŕtačkovom stojane.**
- **2-stupňová prevodovka.**
- **Zvýšená ochrana používateľa vďaka technológii KickBack Control.**

#### Rozsah balenia:

Vrátane rýchlopínacieho skľučovadla 13 mm, prídavnej rukoväti, hĺbkového dorazu 210 mm, prepravného kufríka.

### Technický opis

Príkion	1100 W
---------	--------

Označenie výrobcu	GSB 24-2
Upínač vrtacieho skľučovadla	1/2 palca – 20 UNF
maximálne vibrácie podľa EN	14,6 m/s <sup>2</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	22 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	16 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	3000 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky 1. stupeň	900 min <sup>-1</sup>
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Maximálny ťahovací moment	40 Nm
maximálna nárazová hodnota	15300 min <sup>-1</sup>
Hmotnosť	2,9 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
Balenie	Pepravný kufrík
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Prílepová vrtačka