



Priama brúska Akumulátor, Typ: 71230162



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077262 71230162
GTIN	4014586888637
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

- Akumulátorová priama brúska rezistentná voči prachu a vysokovýkonná.
- Bezúdržbový bezkefový EC motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami na optimálne ochladzovanie vrátane monitorovania teploty.
- Ideálna na každé použitie. Optimálny počet otáčok zosúladený so všetkými brúsnyimi prostriedkami a materiálmi vďaka plynulej elektronickej predvoľbe otáčok.
- Maximálny pracovný pokrok vďaka lítium-iónovým akumulátorom FEIN HighPower. Výkonné články s trvalo vysokým odberom prúdu a o 75 % vyššou intenzitou prúdu ako u akumulátorov Li-Ion.
- Veľmi pokojný chod a práce bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru, ktorý je oddelený od krytu a so 4 prídavnými tlmičmi vibrácií.
- Rozsiahla ochrana používateľa: jemný nábeh, ochrana proti opätovnému nábehu, elektronická ochrana proti preťaženiu.
- Samostatná elektronika motora v oblasti rukoväte chránená pred prachom.

Kompaktná s krátkym vretenovým hrdlom.

Prevedenie reklamného textu:

- Bezúdržbový bezkefový EC motor s inovatívnymi chladiacimi rebrami na optimálne ochladzovanie vrátane monitorovania teploty.
- Maximálny pracovný pokrok vďaka lítium-iónovým akumulátorom FEIN HighPower. Výkonné články s trvalo vysokým odberom prúdu a o 75 % vyššou intenzitou prúdu ako u akumulátorov Li-Ion.

- **Veľmi pokojný chod a práce bez vibrácií vďaka samostatne uloženému motoru, ktorý je oddelený od krytu a so 4 prídavnými tlmičmi vibrácií.**
- **Rozsiahla ochrana používateľa: jemný nábeh, ochrana proti opätovnému nábehu, elektronická ochrana proti preťaženiu.**
- **Samostatná elektronika motora v oblasti rukoväte chránená pred prachom.**

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej klieštiny Ø 6 mm, 1 × otvoreného kľúča SW13 a SW17, prepravného kufríka. **Bez akumulátora a nabíjačky.** Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073834 – 073845.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073834 a nasl.
Priame brúsky sú povolené na použitie technických fréz až do priemeru 12 mm.

Technický opis

Označenie výrobcu	AGSZ 18-280 BL Select
Napätie akumulátora	18 V
Rozsah otáčok	9000 - 28000 min ⁻¹
Hmotnosť	1,4 kg
maximálny Ø upínacích klieštín	8 mm
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
Konštrukcia motora	bezkefový
elektronická predvoľba otáčok	áno
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	Pepravný kufrík
Druh produktu	Priama brúska

Príslušenstvo

Upínacia klieština pre priamu brúsku Ø upínacích klieštín 6	077268 6
Upínacia klieština pre priamu brúsku Ø upínacích klieštín 8	077268 8
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE12	073837 FE12