



Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: 71132364



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070100 71132364
GTIN	4014586887265
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

2-stupňový akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom s bezkefovým motorom.

- Elektronická regulácia otáčok na šetrné a spoľahlivé navrtavanie a skrutkovanie, pravotočivý/ľavotočivý chod.
- 2-stupňová celokovová prevodovka s pripojiteľným rázovým mechanizmom pri vrtaní do kovu, kameňa a muriva.
- Viacstupňové nastavenie točivého momentu a odnímateľné skľučovadlo na vrtáky.
- Vrátane celokovového vrtacieho skľučovadla QuickIN (120 Nm) s karbidovými upínacími čelustami a vysokými upínacími silami.
- Technológia FEIN SafetyCell. Chráni akumulátor a stroj pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.

Výhoda:

Technológia FEIN SafetyCell.

Rozsah balenia:

Vrátane 1× skľučovadla QuickIN (120 Nm), 1× klipu na opasok, 1× zásobníka na bity a prepravného kufríka.

Bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od Č. 073835, vhodné štartovacie sady s Č. 073832.

Technický opis

typické použitie	Heavy Duty
Hmotnosť	1,3 kg
maximálne otáčky 2. stupeň	2000 min ⁻¹
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Označenie výrobcu	ASB 18 Q Select
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	13 m/s ²
Napätie akumulátora	18 V
maximálny krútiaci moment tvrdý	60 Nm
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	< 2,5 m/s ²
Konštrukcia motora	bezkefový
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Balenie	Pepravný kufrík
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	50 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	32 Nm
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ ANGLE	070208 ANGLE
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ INCH14	070208 INCH14
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
Uhlový skrutkovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ 711301	070208 711301
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073835 FE18
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ HOLESAW	070208 HOLESAW
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ INCH12	070208 INCH12
Akumulátor Li-IonHighPower Typ batérie, napätie batérie FE18	073834 FE18
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ CHUCK120	070208 CHUCK120
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Príslušenstvo pre ručné skrutkovačeQuick-In Typ CHUCK60	070208 CHUCK60
Uhlový skrutkovací nástavec Typ WB1	073920 WB1