



Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: M12FPD2XK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

- Výkonná akumulátorová 2-stupňová príklepová vrtačka s viacstupňovým nastavením krútiaceho momentu.
- Lítium-iónové akumulátory REDLITHIUM-ION™ s monitorovaním jednotlivých článkov a indikátorom úrovne nabitia.
- Robustné kovové teleso prevodovky pre dlhú životnosť.
- Rýchlopínacie kovové skľučovadlo FIXTEC s aretáciou vretena.
- Rukoväť s vložkou Softgrip pre vysoký používateľský komfort.
- LED osvetlenie pracovného priestoru.
- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ (nie veľkosť M18BPD4) pre maximálnu účinnosť. Minimálne opotrebovanie a až 10-násobná životnosť v porovnaní so štandardnými motormi DC.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti preťaženiu a správa výkonu.

Akumulátorová kompaktná príklepová vrtačka FUEL™ s riešením skrutkovania 6v1.

Odnímateľný systém skľučovadla s 3 nastavcami pre maximálnu flexibilitu.

Výhoda:

Riešenie skrutkovania 6 v 1.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítiovo-iónový akumulátor, nabíjačka, prepravný kufřík (HD box) a spona na opasok, 13 mm rýchlopínacie skľučovadlo, excentrický nástavec, uhlová skrutková predšádka.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.
Zodpovedajúci sledovací modul Bluetooth nájdete v 070103 BTT-1.

Technický opis

Hmotnosť	1,2 kg
maximálne otáčky 2. stupeň	1700 min ⁻¹
Konštrukcia motora	FUEL™
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 450 min ⁻¹
typické použitie	Strong
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
Napätie akumulátora	12 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
Druh batérie	Li-Ion
Maximálny ťahovací moment	37 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania	30,8 m/s ²
Balenie	Systémový kufror (HD=Heavy Duty)
Označenie výrobcu	M12FPDXKIT-202X
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	<2,5 m/s ²
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Ocel

Druh produktu

Vrtací skrutkovač s příklepom

Príslušenstvo

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátora MB12

073814 MB12

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218C

073840 M1218C

Akumulátorová nabíjačka Typ M1218FC

073840 M1218FC