



## Súprava nástrčných klúčov, 3/8 palcový štvorhran, izolované podľa VDE 17-dielne, Typ: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	633995 6
GTIN	4013288190970
Trieda položky	63F

### Popis

#### Prevedenie:

Sortiment nástrčných klúčov **plne izolovaných do 1000 V** podľa **DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M3,5 – M12.

#### Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné izolované podľa VDE: 14 ks veľ. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Predĺženia izolované podľa VDE: 91 mm a 166 mm

Račňa izolovaná podľa VDE: 1 kus

Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

### Technický opis

Počet dielov	17
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	6-19 mm

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Označenie výrobcu	8100 SB VDE 1
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Balenie	Textilné skladacie pouzdro, suchý zips
Dĺžka	300 mm
Šírka	180 mm
Výška	60 mm
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Nástrčný kľúč