

Garant**VCGT 050102, Typ: HU7315-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Trieda položky	211

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 600 m/min
Hlavné použitie	N
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	AF
Typ	HU7315-1
Posuv f	0,03 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 050102
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie