

 KOMET**WOHX 02T001 ľavá, W00, Typ: BK6440**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268911 BK6440
GTIN	4047109226364
Trieda položky	24T

Popis

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	80 - 160 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,2 mm
Ďalšie použitie	M
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 240 m/min
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,1 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	BK6440

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOHX 02T001 L
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W00
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie