

 KOMET**TOHX 090204 neutrálna, W30, Typ: P25M**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268887 P25M
GTIN	4047109036826
Trieda položky	24T

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	P25M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Ďalšie použitie	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 090204 N

Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	0 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie