

**TOHX 090204 neutrálna, W30, Typ: K10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268887 K10
GTIN	4047109036666
Trieda položky	24T

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	300 - 500 m/min
Ďalšie použitie	N
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	K10
Hlavné použitie	K
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 090204 N

Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	0 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie