

 KOMET**TOHX 090204 neutrálna, W30, Typ: BK8425**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Trieda položky	24T

## Technický opis

Typ	BK8425
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 260 m/min
Ďalšie použitie	M
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	120 - 160 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 090204 N

Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	0 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie