

 KOMET**DOHT 070202 neutrálna, W79, Typ: BK6425**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268859 BK6425
GTIN	4047109225336
Trieda položky	24T

Technický opis

Ďalšie použitie	M
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Typ	BK6425
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	100 - 180 m/min
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DOHT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2
Atribút Názov produktu	W79
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie