

 KOMET**TOHX 140305 neutrálna, W30, Typ: BK8425**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268888 BK8425
GTIN	4047109180277
Trieda položky	24T

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 260 m/min
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	BK8425
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 160 m/min
Lamač triesok	G06
Uhlový Polomer	0,5 mm
Ďalšie použitie	M
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 140305 N
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	0 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie