


 KOMET**WNHX 08T302 pravá, W04, Typ: P25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268890 P25
GTIN	4047109072725
Trieda položky	24T

**Popis****Technický opis**

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Typ	P25
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	100 - 180 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Ďalšie použitie	M

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNHX 08T302 R
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W04
Uhol čela	18 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie