

**WOHX 05T302 pravá, W01, Typ: BK6425****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	268896 BK6425
GTIN	4047109225954
Trieda položky	24T

Popis**Technický opis**

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Ďalšie použitie	M
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	BK6425
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	120 - 180 m/min

Lamač triesok	G12
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOHX 05T302 R
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W01
Uhol čela	12 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie