

 KOMET**TOHX 090202 ľavá, W30, Typ: BK6425**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268880 BK6425
GTIN	4047109224902
Trieda položky	24T

## Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Ďalšie použitie	120 - 180 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,5 - 1,5 mm
Ďalšie použitie	M
Lamač triesok	G06
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	BK6425
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TOHX 090202 L
Počet výmien/rezných hrán	3
Atribút Názov produktu	W30
Uhol čela	6 Stupeň
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie