

Garant**Súprava presných klieští na elektroniku 3-dielne, Počet klieští: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	700157 3
GTIN	4045197976451
Trieda položky	71A

Popis**Prevedenie:**

Precízne spracované, štíhleho tvaru. Rezné hrany indukčne kalené (62 – 64 HRC), čeľuste s hladkou uchopovacou plochou. Neosliňujúci povrch, matne otryskaný s nastaviteľným klbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá vymeniteľná pružina pre jednoduchú manipuláciu. **2-zložková rukoväť** z nevodivého plastu. **Vhodné pre ESD.** Rezné hrany s presným vybrúsením.

Materiál:

CNC obrábaná špeciálna nástrojová oceľ pre extrémne presné tolerancie.

Rozsah balenia:

1 stranové štiepacie kliešte na elektroniku č. 726250 (špicatá hlava): Veľ. 125

1 stranové štiepacie kliešte na elektroniku č. 726210 (štandardná hlava): Veľ. 125

1 ihlové kliešte na elektroniku č. 727170: Veľ. 140

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Počet klieští	3
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD

Zábrus	bez fazety
Zábrus	jemná fazetka
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Druh produktu	Multifunkčné kliešte

Príslušenstvo

Systémový box Typ 3	630315 3
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, normálna hlava Celková dĺžka 125	726210 125
Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, špicatá hlava Celková dĺžka 125	726250 125
Špicaté kliešte na elektroniku Celková dĺžka 140	727170 140