

Garant**Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, malá hlava, KW, Celková dĺžka: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726180 125
GTIN	4045197976475
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Precízne spracované, štíhleho tvaru. Indukčne kalené rezné hrany (62 – 64 HRC). Neoslňujúci povrch, matne otryskaný s nastaviteľným klbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá vymeniteľná pružina pre jednoduchú manipuláciu. **2-zložkový** povlak rukoväti z nevodivého materiálu.

Vhodné pre ESD. Rezné hrany s presným vybrúsením.

Materiál:

CNC obrábaná špeciálna nástrojová oceľ pre extrémne presné tolerancie.

Technický opis

Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,1 - 1 mm
Celková dĺžka	125 mm
Dĺžka britov	10 mm
Šírka hlavy	10 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	bez fazety
Atribút Názov produktu	KW
Druh produktu	rezacie kliešte

