

Garant**Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, normálna hlava, FW, Celková dĺžka: 125mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726210 125
GTIN	4045197976482
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Precízne spracované, štíhleho tvaru. Indukčne kalené rezné hrany (62 – 64 HRC). Neoslňujúci povrch, matne otryskaný s nastaviteľným kĺbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá vymeniteľná pružina pre jednoduchú manipuláciu. **2-zložkový** povlak rukoväti z nevodivého materiálu.

Vhodné pre ESD. Rezné hrany s presným vybrúsením.

Materiál:

CNC obrábaná špeciálna nástrojová oceľ pre extrémne presné tolerancie.

Technický opis

Šírka hlavy	12 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Celková dĺžka	125 mm
Dĺžka britov	11,5 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	jemná fazetka
Atribút Názov produktu	FW
Druh produktu	rezacie kliešte

