

**Garant****Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, normálna hlava, SFW, Celková dĺžka: 125mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726215 125
GTIN	4045197976499
Trieda položky	71B

**Popis****Prevedenie:**

Precízne spracované, štíhleho tvaru. Indukčne kalené rezné hrany (62 – 64 HRC). Neoslňujúci povrch, matne otryskaný s nastaviteľným kĺbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá vymeniteľná pružina pre jednoduchú manipuláciu. **2-zložkový** povlak rukoväti z nevodivého materiálu.

**Vhodné pre ESD.** Rezné hrany s presným vybrúsením.

**Materiál:**

CNC obrábaná špeciálna nástrojová oceľ pre extrémne presné tolerancie.

**Technický opis**

Dĺžka britov	11,5 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Šírka hlavy	12 mm
Celková dĺžka	125 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	veľmi jemná fazetka
Atribút Názov produktu	SFW
Druh produktu	rezacie kliešte

