

Garant**Špicaté kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 140mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	727170 140
GTIN	4045197976642
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Precízne spracované, štíhleho tvaru. Povrch, matne otryskaný s nastaviteľným kĺbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá pružina pre jednoduchú manipuláciu. **2-zložkové opláštenie rukoväti** z nevodivého materiálu, **vhodné pre ESD**.

Dlhé, úzke čeľuste. Čeľuste s **hladkou zvernou plochou**.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ, CNC obrábaná, pre extrémne presné tolerancie.

Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Šírka hlavy	10 mm
Dĺžka čeľustí	30 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Druh produktu	Ploché zaoblené kliešte