



## Digitálne posuvné meradlo „Ultra Light“, Rozsah merania: 2000mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	415542 2000
GTIN	7640125712728
Trieda položky	46A

### Popis

#### Prevedenie:

Extrémne ľahké posuvné meradlo. Meracia lišta z dutého hliníkového profilu, veľmi vysoká tuhosť vďaka štyrom kaleným a brúseným ocelovým tyčiam. Veľmi veľký LCD displej, výška číslic 20 mm. Vonkajšie čeluste z nehrdzavejúcej kalenej ocele s titánovou povrchovou úpravou. Obmedzenie meracích síl pre konštantnú meraciu silu (7,5 – 11,5 N). Vymeniteľné valcovité kolíky na vnútorné merania. Funkcie: Preset, Max-/Min-, Delta, zobrazenie hornej dolnej hranice tolerancie.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrát. 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 2 kolíky na vnútorné meranie na čelusti.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

### Technický opis

Dĺžka meracích čelustí	202 mm
Kalibrácia	A1
Výška cifier LDC displej	20 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Rozsah merania	0 - 2000 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,12 mm

Odčítanie	0,01 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Hmotnosť	2,5 kg
Norma	Výrobná norma
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 2000	021000 2000
---	-------------

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------