

**Digitálne posuvné meradlo „Ultra Light“, Rozsah merania: 1000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415542 1000
GTIN	7640125712452
Trieda položky	46A

Popis**Prevedenie:**

Extrémne ľahké posuvné meradlo. Meracia lišta z dutého hliníkového profilu, veľmi vysoká tuhosť vďaka štyrom kaleným a brúseným ocelovým tyčiam. Veľmi veľký LCD displej, výška číslic 20 mm. Vonkajšie čeluste z nehrdzavejúcej kalenej ocele s titánovou povrchovou úpravou. Obmedzenie meracích síl pre konštantnú meraciu silu (7,5 – 11,5 N). Vymeniteľné valcovité kolíky na vnútorné merania. Funkcie: Preset, Max-/Min-, Delta, zobrazenie hornej dolnej hranice tolerancie.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrát. 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 2 kolíky na vnútorné meranie na čelusti.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Technický opis

Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Norma	Výrobná norma
Výška čísel LDC displej	20 mm
Dĺžka meracích čelustí	202 mm
Hmotnosť	1,8 kg
Kalibrácia	A1

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odčítanie	0,0005 palec
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rozsah merania	0 - 1000 mm
Odčítanie	0,01 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------