

**Digitálne posuvné meradlo „Ultra Light“, Rozsah merania: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415542 1500
GTIN	7640125712421
Trieda položky	46A

Popis**Prevedenie:**

Extrémne ľahké posuvné meradlo. Meracia lišta z dutého hliníkového profilu, veľmi vysoká tuhosť vďaka štyrom kaleným a brúseným ocelovým tyčiam. Veľmi veľký LCD displej, výška číslic 20 mm. Vonkajšie čeluste z nehrdzavejúcej kalenej ocele s titánovou povrchovou úpravou. Obmedzenie meracích síl pre konštantnú meraciu silu (7,5 – 11,5 N). Vymeniteľné valcovité kolíky na vnútorné merania. Funkcie: Preset, Max-/Min-, Delta, zobrazenie hornej dolnej hranice tolerancie.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrát. 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 2 kolíky na vnútorné meranie na čelusti.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Technický opis

Výška cifier LDC displej	20 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Kalibrácia	A1
Dĺžka meracích čelustí	202 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Hmotnosť	2,2 kg

Norma	Výrobná norma
Odčítanie	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,09 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Rozsah merania	0 - 1500 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Univerzálne posuvné meradlo

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 2000	021000 2000
---	-------------

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------