

Garant**Mäkké kladivo s gumenými vložkami, čierna, pre Ø púzdra / materiál púzdra:
30Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752500 30G
GTIN	4045197976581
Trieda položky	71D

Popis**Prevedenie:**

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložitelnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

Technický opis

Celková dĺžka	300 mm
Dĺžka násady	260 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	92 mm
Hmotnosť bez nástavcov	228 g
Ø nárazových plôch vložiek	30 mm
Farba	čierna
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 30	752530 30
Gumená vložka, mäkká Pre paličku 30	752540 30
Plastová vložka, stredne tvrdá Pre paličku 30	752550 30
Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 30	752560 30