

Garant**Mäkké kladivo s gumenými vložkami, čierna, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 50Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752500 50G
GTIN	4045197977403
Trieda položky	71D

Popis**Prevedenie:**

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložiteľnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

Technický opis

Celková dĺžka	380 mm
Ø nárazových plôch vložiek	50 mm
Hmotnosť bez nástavcov	785 g
Dĺžka násady	310 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	138 mm
Farba	čierna
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Gumená vložka, mäkká Pre paličku 50	752540 50
Plastová vložka, stredne tvrdá Pre paličku 50	752550 50
Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 50	752530 50
Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 50	752560 50