

Garant**Mäkké kladivo s gumenými vložkami, čierna, pre Ø púzdra / materiál púzdra:
40Gmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	752500 40G
GTIN	4045197976598
Trieda položky	71D

Popis

Prevedenie:

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložiteľnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

Technický opis

Celková dĺžka	330 mm
Ø nárazových plôch vložiek	40 mm
Hmotnosť bez nástavcov	418 g
Dĺžka hlavy s nástavcov	116 mm
Dĺžka násady	275 mm
Farba	čierna
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 40	752560 40
Plastová vložka, stredne tvrdá Pre paličku 40	752550 40
Gumená vložka, mäkká Pre paličku 40	752540 40
Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 40	752530 40