

Garant

Mäkké kladivo s plastovými vložkami, červená, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 40Gmm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752510 40G
GTIN	4045197977007
Trieda položky	71D

Popis**Prevedenie:**

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložitelnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

Technický opis

Ø nárazových plôch vložiek	40 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	116 mm
Hmotnosť bez nástavcov	418 g
Dĺžka násady	275 mm
Celková dĺžka	330 mm
Farba	červená
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Plastová vložka, stredne tvrdá Pre paličku 40	752550 40
Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 40	752530 40
Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 40	752560 40
Gumená vložka, mäkká Pre paličku 40	752540 40