

**Garant****Mäkké kladivo s nylonovými vložkami, prírodné, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 50Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752520 50G
GTIN	4045197978059
Trieda položky	71D

**Popis****Prevedenie:**

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložiteľnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

**Technický opis**

Celková dĺžka	380 mm
Hmotnosť bez nástavcov	785 g
Dĺžka hlavy s nástavcov	138 mm
Ø nárazových plôch vložiek	50 mm
Dĺžka násady	310 mm
Farba	prírodné
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

---

## Príslušenstvo

Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 50	752560 50
Plastová vložka, stredne tvrdá Pre paličku 50	752550 50
Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 50	752530 50
Gumená vložka, mäkká Pre paličku 50	752540 50