

**Garant****Mäkké kladivo s nylonovými vložkami, prírodné, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 30Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752520 30G
GTIN	4045197978035
Trieda položky	71D

**Popis****Prevedenie:**

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložitelnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

**Technický opis**

Dĺžka hlavy s nástavcov	92 mm
Ø nárazových plôch vložiek	30 mm
Celková dĺžka	300 mm
Dĺžka násady	260 mm
Hmotnosť bez nástavcov	228 g
Farba	prírodné
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

---

## Príslušenstvo

Gumená vložka, mäkká Pre paličku 30	752540 30
Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 30	752560 30
Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 30	752530 30
Plastová vložka, stredne tvrdá Pre paličku 30	752550 30