

**Garant****Mäkké kladivo s nylonovými vložkami, prírodné, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 40Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752520 40G
GTIN	4045197978042
Trieda položky	71D

**Popis****Prevedenie:**

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložitelnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

**Technický opis**

Dĺžka hlavy s nástavcov	116 mm
Celková dĺžka	330 mm
Hmotnosť bez nástavcov	418 g
Dĺžka násady	275 mm
Ø nárazových plôch vložiek	40 mm
Farba	prírodné
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

## Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 40	752530 40
Gumená vložka, mäkká Pre paličku 40	752540 40
Plastová vložka, stredne tvrdá Pre paličku 40	752550 40
Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 40	752560 40