

Garant**Mäkké kladivo s nylonovými vložkami, prírodné, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 80Gmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752520 80G
GTIN	4045197978073
Trieda položky	71D

Popis**Prevedenie:**

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložiteľnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

Technický opis

Ø nárazových plôch vložiek	80 mm
Dĺžka násady	400 mm
Hmotnosť bez nástavcov	1895 g
Dĺžka hlavy s nástavcov	175 mm
Celková dĺžka	500 mm
Farba	prírodné
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 80	752560 80
Gumená vložka, mäkká Pre paličku 80	752540 80
Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 80	752530 80