

Garant

Mäkké kladivo s nylonovými vložkami, prírodné, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 60Gmm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752520 60G
GTIN	4045197978066
Trieda položky	71D

Popis**Prevedenie:**

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložiteľnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

Technický opis

Ø nárazových plôch vložiek	60 mm
Celková dĺžka	410 mm
Dĺžka násady	335 mm
Dĺžka hlavy s nástavcov	149 mm
Hmotnosť bez nástavcov	940 g
Farba	prírodné
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 60	752530 60
Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 60	752560 60
Plastová vložka, stredne tvrdá Pre paličku 60	752550 60
Gumená vložka, mäkká Pre paličku 60	752540 60