

Garant**Mäkké kladivo s plastovými vložkami, červená, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 30Gmm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	752510 30G
GTIN	4045197976390
Trieda položky	71D

Popis

Prevedenie:

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložitelnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

Použitie:

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

Náhradný diel:

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

Technický opis

Dĺžka násady	260 mm
Celková dĺžka	300 mm
Hmotnosť bez nástavcov	228 g
Dĺžka hlavy s nástavcov	92 mm
Ø nárazových plôch vložiek	30 mm
Farba	červená
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

Príslušenstvo

Gumená vložka, mäkká Pre paličku 30	752540 30
Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 30	752560 30
Plastová vložka, stredne tvrdá Pre paličku 30	752550 30
Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 30	752530 30