

**Garant**

**Mäkké kladivo s plastovými vložkami, červená, pre Ø púzdra / materiál púzdra: 60Gmm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	752510 60G
GTIN	4045197977021
Trieda položky	71D

**Popis****Prevedenie:**

Mäkké kladivo s tlmením spätného rázu a zložitelnými funkčnými vložkami na použitie ako bežné mäkké kladivo. Stabilný, dvojdielny kryt z presného odliatku z kvalitnej zušľachtenej ocele. Vložky kombinovateľné a vymeniteľné. S rukoväťou z amerického hikorového dreva, lakované.

**Použitie:**

Na vyrovnanie alebo umiestnenie obrobkov na upínacích stoloch alebo na šetrné údery pri montážnych prácach.

**Náhradný diel:**

Náhradná násada k dispozícii pod č. 752530 a náhradné nasadzované vložky pod č. 752540 – 752560.

**Technický opis**

Ø nárazových plôch vložiek	60 mm
Hmotnosť bez nástavcov	940 g
Dĺžka hlavy s nástavcov	149 mm
Celková dĺžka	410 mm
Dĺžka násady	335 mm
Farba	červená
bez spätného rázu	áno

Vložky kombinovatelné	áno
Druh produktu	Kladivo

## Príslušenstvo

Gumená vložka, mäkká Pre paličku 60	752540 60
Nylonová vložka, tvrdá Pre paličku 60	752560 60
Plastová vložka, stredne tvrdá Pre paličku 60	752550 60
Hikorová násada na kladivá Pre Ø púzdra 60	752530 60