



Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom, Typ: GSB1821



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070105 GSB1821
GTIN	3165140979436
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom Bosch pre najnáročnejšie skrutkovanie, vrtanie a vrtanie s príklepom.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** chráni motor pred preťažením.
- **Mechanické, viacstupňové vypínanie** ťahovacieho momentu.
- **Praktický klip na opasok** (nie 070104).
- **Integrované LED svetlo, ukazovateľ stavu nabitia akumulátora.**
- **Rýchlopínacie skľučovadlo.**

Robustný akumulátorový skrutkovač s výkonným motorom DC. S motorovou brzdou.

Výhoda:

Electronic Motor Protection.

Rozsah balenia:

Vrátane 2x lítium-iónového akumulátora 18 V/2,0 Ah, nabíjačky a L-Boxxu.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete od č. 073851 a 073866

Technický opis

maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vrtania	2,5 m/s ²
Napätie akumulátora	18 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
maximálne otáčky 2. stupeň	1800 min ⁻¹
Označenie výrobcu	GSB 18V-21
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
maximálny krútiaci moment tvrdý	55 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 18 V
Hmotnosť	1,5 kg
maximálny krútiaci moment mäkký	21 Nm
typické použitie	Medium
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	35 mm
Kapacita akumulátora	2 Ah
maximálne otáčky 1. stupeň	0 - 480 min ⁻¹
Konštrukcia motora	4-pólový motor DC
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	murivo
vhodné pre materiál	betón
vhodné pre materiál	Kamen
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B18	073851 B18
Akumulátorová nabíjačka Typ 1880CV	073866 1880CV
Štartovacia sada pre bezdrôtové nabíjanie Typ GAL1830W	073862 GAL1830W