



## Dvojamenný sťahovák s rýchlonastavením, úzkymi ramenami, Typ: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880450 3
GTIN	4021176756634
Trieda položky	83U

### Popis

**Prevedenie:**

S extrémne úzkymi ramenami sťahováka.

**Použitie:**

Ideálne sa hodí do úzkych medzier a zle prístupných inštalačných priestorov.

### Technický opis

Rozsah upínania vnútri	180 - 340 mm
Rozsah upínania zvonka	65 - 250 mm
Hĺbka upnutia do	200 mm
Výkon	9 t
Počet háčikov	2
Vonkajší šesťhran	27 mm
Maximálny ťahovací moment	250 Nm
Hmotnosť	6,885 kg

Druh produktu

Dvojramenný stahovák