


**Presný plochý brúsny kotúč D × H × V (mm), 400×50×127, Typ: A60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	591735 A60
GTIN	9003176643973
Trieda položky	53Y

**Popis****Prevedenie:**

Vysokovýkonné brúsne kotúče na rovinné brúsenie s vysokoporéznym systémom spojiva na znížené tepelné zaťaženie a minimálne opotrebenie orovnávacích diamantov.

- **Univerzálne použitie pri kyvadlovom brúsení, vďaka tomu menej častá výmena kotúča v každodennej prevádzke.**
- **Použitie na všetkých bežných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojárstva, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Nutné chladenie pomocou emulzie, pri materiáloch tvoriacich dlhé triesky je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.**

Vysokovýkonný rad so spekaným korundom pre **dlhšiu životnosť, lepšie rezné vlastnosti** a chladnejšie brúsenie. Mimoriadne vhodný na vysokolegované, kalené ocele, INOX a HSS s tvrdosťou 60 HRC. Najbližší vyšší stupeň kvality ponúkajú superabrazívne CBN brúsne kotúče VIB-STAR CBN.

**Špecifikácia:**

SD83A60II7PVK8F

**Upozornenie:**

Vhodné aj na vonkajšie brúsenie.

Profilové brúsne kotúče na rovinné brúsenie k dispozícii na vyžiadanie.

## Technický opis

Špecifikácia	454A60J10V3
Proces brúsenia	Ploché brúsenie
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brusivo	Keramika
Špecifikácia	SD83A60II7PVK8F
Tvar	1
Ø kotúčov D	400 mm
Šírka kotúča T	50 mm
Atribút Názov produktu	400×50×127
Ø otvora H	127 mm
Druh produktu	Plochý brúsny kotúč

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		