



Dvojramenný sťahovák, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880930 4
GTIN	4021176956317
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na vonkajšie a vnútorné sťahovanie**), silnou traverzou a výkonným vretenom. Požadovaná šírka upnutia sa nastavuje jednoduchým pohybom ramien sťahováka.

Použitie:

Sťahovák na ozubené kolesá, ložiská, podložky atď., ktorý sa dá rýchlo nastaviť na príslušné rozpätie.

Technický opis

Výkon	7 t
Hĺbka upnutia do	250 mm
Rozsah upínania vnútri	195 - 365 mm
Rozsah upínania zvonka	350 mm
Vonkajší šesťhran	22 mm
Počet háčikov	2

Hmotnost	6,21 kg
Druh produktu	Dvojramenný stahovák