



Dvojamenný sťahovák s rýchlonastavením, úzkymi ramenami, Typ: 30



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880450 30
GTIN	4021176756719
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S extrémne úzkymi ramenami sťahováka.

Použitie:

Ideálne sa hodí do úzkych medzier a zle prístupných inštalačných priestorov.

Technický opis

Rozsah upínania zvonka	65 - 350 mm
Hĺbka upnutia do	200 mm
Rozsah upínania vnútri	180 - 440 mm
Výkon	9 t
Maximálny ťahovací moment	250 Nm
Vonkajší šesťhran	27 mm
Počet háčikov	2
Hmotnosť	7,37 kg

Druh produktu

Dvojramenný stahovák