



## Dvojramenný sťahovák, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880930 1
GTIN	4021176923777
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na vonkajšie a vnútorné sťahovanie**), silnou traverzou a výkonným vretenom. Požadovaná šírka upnutia sa nastavuje jednoduchým pohybom ramien sťahováka.

#### Použitie:

Sťahovák na ozubené kolesá, ložiská, podložky atď., ktorý sa dá rýchlo nastaviť na príslušné rozpätie.

### Technický opis

Rozsah upínania vnútri	55 - 105 mm
Rozsah upínania zvonka	100 mm
Hĺbka upnutia do	100 mm
Výkon	4 t
Vonkajší šesťhran	17 mm
Počet háčikov	2

Hmotnost	1,18 kg
Druh produktu	Dvojramenný stahovák