

**Stranové štiepacie kliešte, chrómované, Celková dĺžka: 180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	725265 180
GTIN	3662424076558
Trieda položky	73R

Popis**Prevedenie:**

Chrómované kliešte s hrubostennými rukoväťami. **Plastová otváracia pružina odolná proti únave.** Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 62 HRC).

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do \emptyset	2,2 mm
Celková dĺžka	180 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do \emptyset	2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	plášte rukoväte so silnými stenami
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte