



## Hydraulický lis, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	881800 1
GTIN	4021176005053
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

Ocelové teleso s hydraulickým mechanizmom a automatickým zasúvaním. Jednoduchá manipulácia: Lis sa vloží medzi vreteno sťahováka a hriadel'. Upnite lis s vretenom sťahováka a utiahnite vreteno lisu (hydraulika začne fungovať). Keď zdvih nie je dostatočný, proces sa opakuje – po uvoľnení vretena lisu.

#### Použitie:

Na zvýšenie tlakovej kapacity mechanických sťahovákov od veľkosti 3. Vďaka tomu sa dajú ľahko stiahnuť aj veľmi zaseknuté časti.

### Technický opis

Stavebná výška	62 mm
maximálna prípustná ťahovacia sila	100 kN
maximálny prípustný krútiaci moment	35 Nm
Ø zdvíhacieho valca	14 mm
Ø telesa	37 mm
Zdvih	10 mm
Druh produktu	Hydraulický lis

